


配光試験室の ご紹介

弊社の配光試験室は、反射などによる迷光を極力おさえた構造となっており、気温や湿度も一定に保たれているため、外的要因を受けにくい暗室となっております。

レイアウト図




自動車用灯具

10m 暗室




25m 暗室



回転台にランプを取り付け、10mまたは25mに設置した受光器で照度を測定します。

一般照明灯具



回転板と呼ばれる、水平・鉛直の2方向に回転するテーブルに照明器具を取り付け、2.4~6m先に設置した受光器で、光の照度を測定します。

ご注文の流れ

照明器具測定申込書の記入	測定可否と金額のお知らせ	受託契約の締結(初回のみ)	注文書の送付	器具の送付	器具の測定結果の送付	器具の返送、請求書の送付
申込書に必要事項を記入して提出	申込内容が測定可能かを担当者から連絡	契約書類の記入	注文書を送付	器具の送付	測定結果をメールで送付	器具の返却
1~2日	2~3日	2~7日	1~2日	1~2日	5~7日	2~7日


マルマツビューロー株式会社
<https://matnet.co.jp>

〒424-0878 静岡県静岡市清水区御門台5番2号 営業時間平日 9:00~17:00

光の測定に関するご相談は
お気軽にお問い合わせください

TEL 054-348-7500
FAX 054-348-7503
 ✉ Info@matnet.co.jp